

附件：

项目名称：GJZB20181201 实验室耗材采购项目

项目编号：SYZB2018-1074

表 1：

序号		物资名称	单位	数量	技术参数
1	探头 一批	超声波探头	个	20	1 探头前沿 $\leq 10\text{mm}$ ； 2 实测声束角与标称值偏差 $\leq 2^\circ$ ； 3 声束扩散角与标称值偏差 $\leq 2^\circ$ ； 4 偏向角 $\leq 2^\circ$ ，距探头中心点偏移 $\leq 1\text{mm}$ 。
2		超声波探头	个	20	
3		超声波探头	个	20	
4		超声波探头	个	20	
5		超声波探头	个	20	
6		超声波探头	个	20	
7		超声波探头	个	20	
8		超声波探头	个	20	
9		超声波探头	个	20	
10		超声波探头	个	20	
11		超声波探头	个	10	
12		小角度纵波探头	个	5	1 探头前沿 $\leq 10\text{mm}$ ； 2 实测声束角与标称值偏差 $\leq 2^\circ$ ； 3 声束扩散角与标称值偏差 $\leq 2^\circ$ ； 4 偏向角 $\leq 2^\circ$ ，距探头中心点偏移 $\leq 1\text{mm}$ 。
13		小角度纵波探头	个	5	
14		小角度纵波探头	个	5	
15		表面波探头	个	5	
16		表面波探头	个	5	
17		探头	个	2	
18		探头	个	2	
19		探头	个	2	

20		绝缘子爬波探头	个	2	
21		绝缘子爬波探头	个	2	
22		绝缘子爬波探头	个	2	
23		绝缘子爬波探头	个	2	
24		铁塔薄壁管爬波探头	个	2	
25		铁塔薄壁管爬波探头	个	2	
26		铁塔薄壁管爬波探头	个	2	

## 标 2:

序号		物资名称	单位	数量	技术参数
1		探头线	条	100	信号传导良好
2		探头线	条	40	
3		斜挎包	个	16	尼龙牛津布单肩大容量斜挎包、黑色
4		角磨片	个	50	
5		氮气	瓶	1	纯度：99.99999% 工作温度：-20℃~50℃
6		氩气	瓶	4	纯度：99.99999%，工作温度：-20℃~50℃
7		除锈剂	瓶	4	脂肪族烃类 <70%，二氧化碳 <5% 温度范围：-20℃~50℃
8		金相复膜纸	张	2000	紫色，甲醋酸纤维素，可清晰显示金相组织 温度范围：-20℃~50℃
9		砂轮片	个	100	型号：100mm*16mm*6mm
10		镊子	个	100	形状：圆头 横纹防滑
11		载玻片	盒	50	76.2*25.4mm
12		数显千分尺	个	1	
13		温湿度计	个	2	
14		手持放大镜	个	1	

15		过滤网	个	1	
16		机油	个	1	
17		快干型精密电路清洁剂	个	20	
18		磁性 LED 感应灯	个	5	
19		管钳	个	1	
20		管钳	个	1	
21		万能泡沫清洗剂	个	20	
22		川牌环规	个	1	
23		川牌环规	个	1	
24		川牌环规	个	1	
25		川牌环规	个	1	
26		川牌环规	个	1	
27		川牌环规	个	1	
28		川牌环规	个	1	
29		川牌环规	个	1	
30		川牌环规	个	1	
31		川牌环规	个	1	
32		川牌环规	个	1	
33		川牌环规	个	1	
34		川牌塞规	个	1	
35		川牌塞规	个	1	
36		川牌塞规	个	1	
37		川牌塞规	个	1	
38		川牌塞规	个	1	
39		川牌塞规	个	1	

40		川牌塞规	个	1	
41		川牌塞规	个	1	
42		川牌塞规	个	1	
43		川牌塞规	个	1	
44		川牌塞规	个	1	
45		川牌塞规	个	1	
46		电动工具箱	个	2	
47		堵漏剂	套	87	1kg/套
48		堵漏剂	套	98	450g/套
49		堵漏剂	支	30	
50		堵漏剂	套	6	3升/套
51		堵漏剂	卷	4	84mm宽
52		堵漏剂	卷	1	100mm宽
53		环氧树脂 AB 胶强力胶水	组	5	规格：1kg/罐，2kg/组，胶体颜色： A 无色透明 B 浅黄色浅棕色，粘度 (CPS) 25℃：A：40000-45000 B： 40000-45000 配比比例：1:1 可操作 时间：2 小时，固化时间：初固 4-6 小时完全固化 24 小时，剪切强度(钢 -钢) ≥12MPa，保质期：24 个月
54		硅铁粉	公斤	20	
55		硅酸镁	瓶	3	
56		纳米白炭黑	Kg	3	颜色外观：白色粉末
57		环氧树脂	桶	1	20kg/桶，环氧当量：210-244，软化 点：12-20℃
58		环氧树脂	桶	1	20kg/桶，环氧当量：184-200，粘度： 10000-25000
59		环氧树脂	桶	1	20kg/桶，环氧值 eq/100g:0.5-0.57， 软化点：30-40℃

60		环氧树脂	桶	1	F-51, 20kg/桶, 环氧值 eq/100g: 0.53-0.59, 软化点: 25-30℃
61		聚酰胺 300	罐	5	
62		芳香氨 H113	罐	5	
63		芳香氨 SM113	罐	5	
64		环氧固化剂	瓶	3	黏度 (25℃): 190mPa. s, 胺值: 600-630mgKOH/g